

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 Asecos Q-CLASSIC-90 - Breite 1200 mm, Variante 2

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 131995, 131994, 131993, 131992, 131991, 131990, 131989

Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsschrank nur zur Lagerung von Gefahrstoffen gemäß TRGS 510 verwenden.
- Jährliche Wartung vom Sicherheitsschrank durch eine befähigte Person zur Funktionsprüfung sicherstellen.
- Sicherstellen, dass im Brandfall die integrierte Thermoauslösung die Tür automatisch schließt.
- Auf ausreichende Belüftung am Abluftanschluss achten und vorschriftsgemäß anschließen.
- Sicherheitsschrank darf nur von autorisiertem und geschultem Personal genutzt werden.
- Aufbewahrung nur in trockenen und gut belüfteten Räumen, um chemische Reaktionen und Korrosion zu vermeiden.
- Maximale Traglast: Fachboden 75 kg, Auszugswanne 60 kg, Überlastung vermeiden.
- Auffangvolumen der Bodenauffangwanne beträgt 33 l, beachten bei Gefahrstofflagerung.
- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten sicherstellen.
- Verwenden Sie die integrierten Verriegelungen zur Sicherstellung der Lagerung.
- Anweisungen des Herstellers und Sicherheitsmaßnahmen beim Transport beachten.
- Bodenunebenheiten mit Justiervorrichtungen ausgleichen.