

Produktsicherheitsinformationen

delstahl-Plattformwaage KERN SXC 100K-2

Hersteller/Verantwortliche Person: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland

E-Mail: info@kern-sohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 662392, 662388, 662386, 662385, 662377, 662376, 662374, 662372, 662366, 662364, 662361, 662360, 662358, 662356, 662355, 662350, 662349, 662348, 662344

Sicherheitshinweise:

- Vor der Nutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Die Waage muss regelmäßig kalibriert und gewartet werden, um Messgenauigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Waage auf einer stabilen, ebenen Fläche, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Die Waage darf die maximale Traglast von 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg oder 300 kg nicht überschreiten, um Schäden zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass keine Überladung der Waage stattfindet, um Beschädigungen zu verhindern.
- Schützen Sie die Waage vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Elektronik und Messgenauigkeit nicht zu gefährden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten, um Stromschläge und elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Gerät bei elektrischen Störungen vom Netz trennen und den Hersteller kontaktieren.
- Überprüfen Sie die Waage vor Gebrauch auf Schäden.
- Die Waage ist nicht für Kinder geeignet und sollte nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Achten Sie bei der Verwendung im Freien darauf, dass die Waage vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Nicht in Umgebung mit starken magnetischen Feldern verwenden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Fingerschäden vermeiden: Hände von der Wägefläche fernhalten.
- Wenn die Waage defekt ist, kontaktieren Sie den Hersteller und verwenden Sie sie nicht weiter.
- Bei mechanischen oder elektrischen Gefahren im Gebrauch vorsichtig sein (z.B. Rückenschmerzen bei schweren Lasten, Stromschlaggefahr).
- Vor der ersten Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Hinweis auf den zulässigen Wägebereich von 150 kg und die Ablesbarkeit von 0,01 kg.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Waage über das angegebene Gewicht (150 kg, 15 kg).
- Maximale Ablesbarkeit nicht überschreiten (0,005 kg), um genaue Messungen zu gewährleisten.