

Informations sur la sécurité du produit

Armoire avec 204 bacs amovibles avec poignée encastrée - I, 1270 x P 250 x H 2000 mm - volume 635 l. - gris/transparent

Fabricant/Personne de contact : Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland
e-Mail : info@lockweiler-werke.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 463867, 463866, 463865, 463864, 463863, 463862

Instructions de sécurité:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Utilisation sûre uniquement par du personnel formé dans l'industrie et les ateliers.
- N'utilisez l'armoire que pour les applications prévues dans l'industrie et les ateliers afin d'éviter les blessures.
- Tenir hors de portée des enfants afin d'éviter l'ingestion de petites pièces et les blessures.
- Placer le produit de manière sûre et stable afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Éviter de ranger des objets lourds dans les bacs rabattables supérieurs afin de minimiser les risques de chute.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques ou des solvants agressifs afin d'éviter d'endommager le matériel.
- Ne pas stocker le produit dans des environnements présentant des températures extrêmes, en dehors de la plage indiquée de -20 °C à +80 °C, afin d'éviter d'endommager les matériaux.
- Évitez tout contact avec des liquides afin d'éviter la corrosion et les restrictions de fonctionnement.
- En cas de dommages, cesser immédiatement l'utilisation, mettre le produit hors service.
- Suivez les instructions de montage et de sécurité afin d'éviter toute blessure.
- Respecter la charge maximale des bacs pliants afin d'éviter une surcharge et d'éventuelles ruptures.
- Gardez l'armoire au sec pour éviter la formation de rouille.
- Éviter les bords tranchants pour éviter les coupures.
- Procéder avec précaution lors du retrait des bacs rabattables afin d'éviter toute blessure.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et l'état de l'armoire et des bacs pliants.