

Informations sur la sécurité du produit

STAWA-R bac de récupération au sol pour les armoires de sécurité asecos des séries Q30, Q90 et S90, tôle d'acier, gris clair, L 1042 x P 507 x H 86 mm, 33 l

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 461755

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac de rétention au sol STAWA-R que pour des récipients de 30 l maximum.
- Assurez-vous que la baignoire est placée sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Maintenez la baignoire à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute déformation des matériaux.
- Éliminez les substances dangereuses conformément à la réglementation en vigueur afin d'éviter tout risque pour l'environnement.
- Vérifiez régulièrement l'état de la baignoire pour vous assurer qu'elle n'est ni fissurée ni endommagée.