

# Informations sur la sécurité du produit

## Bac de récupération au sol Stawa-R pour les armoires de sécurité asecos des séries Q30, Q90, S90 et K90, tôle d'acier, gris clair, L 442 x P 507 x H 127 mm, 22 l

**Fabricant/Personne de contact :** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland  
**e-Mail :** info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéro d'article:** 461810

### Instructions de sécurité:

- S'assurer que l'utilisation est conforme aux instructions du fabricant.
- Bac de rétention au sol adapté uniquement aux récipients de 20 l max.
- Prendre les mesures de protection appropriées lors de la manipulation de substances dangereuses.
- S'assurer que la baignoire est en bon état et qu'elle n'est pas endommagée.
- Vérifier régulièrement l'absence de fuites ou de dommages.
- En cas de contact avec des produits chimiques, nettoyer immédiatement à l'eau.
- Éliminer le bac conformément à la réglementation locale sur les déchets dangereux.