

Informations sur la sécurité du produit

Bac de récupération au sol Stawa-R pour les armoires de sécurité asecos des séries Q30, Q90, S90 et K90, acier inoxydable 1.4301, L 442 x P 507 x H 171 mm, 33 l

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 461813

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac de rétention au sol que pour les récipients de 30 l maximum qui y sont indiqués.
- Veillez à ce que le bac de récupération soit toujours posé sur une surface stable et plane.
- Évitez tout contact avec des substances nocives et portez un équipement de protection approprié.
- En cas d'endommagement ou de corrosion de la baignoire, l'utilisation doit être immédiatement interrompue.
- Maintenez le bac de récupération propre et exempt d'impuretés afin de garantir son bon fonctionnement.