

Informations sur la sécurité du produit

Bac collecteur au sol Stawa-R pour les armoires de sécurité asecos des séries Q30, Q90, S90 et K90, acier inoxydable 1.4016, L 442 x P 507 x H 73 mm, 11 l

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 461815

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac de rétention qu'en combinaison avec ou sous des bacs coulissants.
- Veillez à ce que les substances dangereuses regroupées soient conservées dans un volume maximum de 10 l.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité des matériaux du bac de récupération pour détecter tout signe de corrosion ou de détérioration.
- Maintenez le bac de récupération à l'abri de la lumière directe du soleil afin d'éviter la dégradation des matériaux.