

Informations sur la sécurité du produit

Bac de récupération au sol Stawa-R pour armoires de sécurité asecos des séries K90 et UB90, tôle d'acier, gris clair, L 768 x P 370 x H 62 mm, 11 l

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462625

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac de rétention au sol STAWA-R que pour des substances dangereuses regroupées jusqu'à 10 l maximum.
- Veillez à vérifier régulièrement que la baignoire ne présente pas de fuites ou de dommages.
- Le bac de rétention au sol doit être utilisé dans une position stable et plane.
- Maintenez toujours la baignoire propre et exempte de résidus chimiques afin d'éviter toute contamination.
- Évitez le contact de matériaux nocifs avec la baignoire afin de minimiser les dommages.