

Informations sur la sécurité du produit

Bac de récupération au sol Stawa-R pour armoires de sécurité asecos de la série UB90, tôle d'acier, gris clair, L 768 x P 442 x H 90 mm, 22 l

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462658

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac que pour des récipients d'une capacité maximale de 20 litres.
- Veillez à ce que la baignoire soit correctement vidée et nettoyée afin d'éviter l'accumulation de substances nocives.
- Maintenir le bac de récupération dans une zone bien ventilée afin de minimiser le risque de vapeurs nocives.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes afin d'éviter les brûlures ou les déformations du matériau.
- Informez les collaborateurs sur la manipulation et l'utilisation sûres de la baignoire.