

Informations sur la sécurité du produit

Bac de récupération au sol Stawa-R pour armoires de sécurité asecos des séries UB90 et UB30, tôle d'acier, gris clair, L 975 x P 442 x H 75 mm, 22 l

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 462792

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac de rétention au sol que pour des récipients de 20 l maximum.
- Assurez-vous que la baignoire est toujours sèche avant d'utiliser le produit.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs afin de ne pas endommager le revêtement.
- La baignoire ne doit pas être surchargée ou utilisée de manière inappropriée afin d'éviter les blessures ou les dommages.
- Gardez la baignoire hors de portée des enfants.