

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à bascule SR-D 375, charge max. 375 kg, avec roulettes et fermeture à glissière, L 780 x H 1230 mm, acier, différentes couleurs

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308714, 308713, 308712, 308711, 308710, 308709

Instructions de sécurité:

- Respecter la capacité de charge maximale de 375 kg afin d'éviter les surcharges et le basculement.
- S'assurer que la benne basculante est utilisée uniquement par des personnes qualifiées et sous la supervision d'un guide.
- Utiliser le frein de stationnement des roulettes pivotantes pour éviter tout déplacement intempestif, notamment en cas de non-utilisation ou de transport.
- Ne convient pas aux enfants ; s'assurer que les enfants ne jouent pas à proximité.
- Porter un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation.
- Inspecter et entretenir régulièrement les rouleaux et la fermeture du tiroir.
- Veillez à ce que le poids soit réparti uniformément afin d'éviter tout basculement.
- Utiliser uniquement sur des surfaces stables et planes et conduire avec précaution sur des surfaces glissantes ou inégales.
- éviter tout contact avec des objets tranchants afin de ne pas endommager le récipient
- Lire attentivement les instructions et s'assurer que le récipient est propre et exempt de substances étrangères avant de l'utiliser.
- Utiliser pour les matériaux prévus, en particulier pour les matériaux en vrac fins.
- Fermer correctement le bouchon coulissant avant le transport et en cas de non-utilisation pour éviter les fuites.
- Utiliser une benne à silo de qualité supérieure dans la limite de la capacité de charge indiquée.