

# Informations sur la sécurité du produit

**Bauer Bac de silo SGS 75, avec fermeture à glissière, L 1000 x l 1200 x H 1260 mm, 0,75 m<sup>3</sup>, jusqu'à 1000 kg, acier, choix de couleur**

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 660210, 660209, 660208, 660207, 660206, 660203

## Instructions de sécurité:

- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le silo est placé sur une surface stable afin d'éviter qu'il ne se renverse et vérifiez sa stabilité avant de l'utiliser.
- Le silo ne peut être utilisé que par du personnel formé, qui doit porter des vêtements de sécurité tels que des gants et des chaussures de sécurité.
- Respecter la capacité de charge maximale de 1000 kg afin d'éviter toute surcharge.
- Utiliser des méthodes de transport appropriées, comme un chariot élévateur ou une grue, en veillant à ce que la charge maximale soit de 1000 kg et que la manipulation soit sûre.
- Avant l'utilisation, vérifier l'absence de dommages visibles et s'assurer que la fermeture de la vanne est correctement bloquée afin d'éviter toute vidange accidentelle.
- Respectez le fonctionnement de la fermeture à glissière et ne la faites actionner que par du personnel formé afin d'éviter les écrasements.
- Assurer la sécurité contre un glissement involontaire lors du transport et du vidage.
- Toujours stocker le récipient-silo de manière stable et le disposer en piles afin d'éviter toute instabilité et tout accident.
- Lisez attentivement le mode d'emploi et effectuez des entretiens et des inspections réguliers afin de garantir la sécurité de fonctionnement.
- Respecter une distance minimale par rapport aux autres objets pendant le fonctionnement et tenir compte de l'inclinaison du sol de 30° pour un vidage sans problème.
- N'utilisez le silo que pour l'usage auquel il est destiné et ne dépassez pas des charges excessives.